

Garant**DC.T 11T302, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260356 HB7140-2
GTIN	4067263315629
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T302 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 230 m/min

Tehnički opis

Tolerancija	M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Broj zamjena/oštrica	2
Prevlaka	prevučena
Lomač odvojenih čestica	VS
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT11T302

Kutni radijus	0,2 mm
Glavna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 230 m/min
Vrsta	HB7140-2
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje