

Garant**DC.T 11T304, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260359 HB7140-2
GTIN	4067263315636
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T304 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 230 m/min

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Prevlaka	prevučena
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 230 m/min
Vrsta	HB7140-2
Lomač odvojenih čestica	VS
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Glavna primjena	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT11T304
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje