

**Garant****DC.T 070204, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 260353 HB7140-2 |
| GTIN           | 4067263315612   |
| Razred artikla | 21G             |

**Opis**

DC.T 070204 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 230 m/min

**Tehnički opis**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Kutni radijus                     | 0,4 mm           |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 70 - 230 m/min   |
| Rezni materijal                   | Tvrđi metal (HM) |
| Dubina reza $a_p$                 | 0,2 - 1,5 mm     |
| Lomač odvojenih čestica           | VS               |
| Fina/gruba obrada                 | Fina obrada      |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Uvjetovanost reza                | snažno prekinuto                   |
| Vrsta                            | HB7140-2                           |
| Tolerancija                      | M                                  |
| Broj zamjena/oštrica             | 2                                  |
| Glavna primjena                  | M                                  |
| Prevlaka                         | bez prevlake                       |
| Posmak f                         | 0,1 - 0,3 mm/okr                   |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMT070204-                        |
| Vrsta proizvoda                  | Okretna rezna pločica za tokarenje |