

Garant**DC.T 070202, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260351 HB7140-2
GTIN	4067263315605
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 070202 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 230 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	2
Prevlaka	prevučena
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Tolerancija	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT070202

Kutni radijus	0,2 mm
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 230 m/min
Lomač odvojenih čestica	VS
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta	HB7140-2
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje