

**Garant****CC.T 120408, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260160 HB7140-2
GTIN	4067263315599
Razred artikla	21G

**Opis**

CC.T 120408 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 200 m/min

**Tehnički opis**

Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120408
Kutni radijus	0,8 mm
Tolerancija	M
Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 200 m/min

Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Dubina reza a <sub>p</sub>	0,2 - 4 mm
Vrsta	HB7140-2
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje