

**Garant****DC.T 070204, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260452 HB7140-2
GTIN	4067263315667
Razred artikla	21G

**Opis**

DC.T 070204 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 200 m/min

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT070204
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,4 mm

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Tolerancija	M
Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 200 m/min
Vrsta	HB7140-2
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje