

Garant**DC.T 11T308, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260464 HB7140-2
GTIN	4067263315810
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T308 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta	HB7140-2

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT11T308
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Tolerancija	M
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Prevlaka	prevučena
Lomač odvojenih čestica	VM
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje