

Garant**DC.T 11T304, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260462 HB7140-2
GTIN	4067263315803
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T304 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HB7140-2
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT11T304
Lomač odvojenih čestica	VM

Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Prevlaka	prevučena
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Tolerancija	M
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje