


Garant**SCMT 09T308, Vrsta: HB7140-2**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260744 HB7140-2
GTIN	4067263315834
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 09T308 HB7140-2 Kutni radijus: 0,8 mm
Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 230 m/min

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 09T308
Glavna primjena	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Lomač odvojenih čestica	VS
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Broj zamjena/oštrica	4
Kutni radijus	0,8 mm
Prevlaka	prevučena
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 230 m/min
Vrsta	HB7140-2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje