


Garant**SCMT 120404, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260748 HB7140-2
GTIN	4067263315841
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 120404 HB7140-2 Kutni radijus: 0,4 mm
Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 230 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7140-2
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 120404
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Broj zamjena/oštrica	4
Glavna primjena	M

Lomač odvojenih čestica	VS
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Prevlaka	prevučena
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 230 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje