

Garant**SC.T 09T304, Vrsta: HB7140-2**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260762 HB7140-2
GTIN	4067263314868
Razred artikla	21G

Opis

SC.T 09T304 HB7140-2 Kutni radijus: 0,4 mm

Vrsta: HB7140-2

Lomač odvojenih čestica: VM

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPosmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Vrsta	HB7140-2
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Tolerancija	M
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto

Lomač odvojenih čestica	VM
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Prevlaka	prevučena
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 09T304
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje