

Garant**SC.T 120404, Vrsta: HB7140-2**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260765 HB7140-2
GTIN	4067263314882
Razred artikla	21G

Opis

SC.T 120404 HB7140-2 Kutni radijus: 0,4 mm

Vrsta: HB7140-2

Lomač odvojenih čestica: VM

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm

Posmak f: 0,1 - 0,4 mm/okr

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	M
Prevlaka	prevučena
Broj zamjena/oštrica	4
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Vrsta	HB7140-2

Lomač odvojenih čestica	VM
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Tolerancija	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 120404
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje