

Garant**SC.T 120408, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260766 HB7140-2
GTIN	4067263314899
Razred artikla	21G

Opis

SC.T 120408 HB7140-2 Kutni radijus: 0,8 mm

Vrsta: HB7140-2

Lomač odvojenih čestica: VM

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm

Posmak f: 0,1 - 0,4 mm/okr

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Tolerancija	M
Kutni radijus	0,8 mm
Broj zamjena/oštrica	4

Fina/gruba obrada	Fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 120408
Lomač odvojenih čestica	VM
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Prevlaka	prevučena
Vrsta	HB7140-2
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje