

Garant**SCMT 09T308, Vrsta: HB7140-2**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260763 HB7140-2
GTIN	4067263314875
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 09T308 HB7140-2 Kutni radijus: 0,8 mm

Vrsta: HB7140-2

Lomač odvojenih čestica: VM

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm

Posmak f: 0,1 - 0,4 mm/okr

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Lomač odvojenih čestica	VM
Prevlaka	prevučena
Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm

Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	HB7140-2
Tolerancija	M
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 09T308
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje