

Garant**TCMT 110204, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260952 HB7140-2
GTIN	4067263329619
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 110204 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 230 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta	HB7140-2
Broj zamjena/oštrica	3
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 110204
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 230 m/min

Glavna primjena	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Prevlaka	prevučena
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Lomač odvojenih čestica	VS
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje