

Garant**VBMT 160404, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261152 HB7140-2
GTIN	4067263329824
Razred artikla	21G

Opis

VBMT 160404 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 230 m/min

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160404
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Glavna primjena	M
Vrsta	HB7140-2
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 230 m/min

Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Lomač odvojenih čestica	VS
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Prevlaka	prevučena
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje