

Garant**TC.T 110202, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260980 HB7140-2
GTIN	4067263329657
Razred artikla	21G

Opis

TC.T 110202 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Glavna primjena	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Tolerancija	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 110202
Lomač odvojenih čestica	VM
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm

Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta	HB7140-2
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Kutni radijus	0,2 mm
Prevlaka	prevučena
Broj zamjena/oštrica	3
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje