

Garant**TC.T 110204, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260982 HB7140-2
GTIN	4067263329664
Razred artikla	21G

Opis

TC.T 110204 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 110204
Broj zamjena/oštrica	3
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta	HB7140-2
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr

Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	VM
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Tolerancija	M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje