

**Garant****TC.T 16T304, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260986 HB7140-2
GTIN	4067263329671
Razred artikla	21G

**Opis**

TC.T 16T304 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 200 m/min

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	VM
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta	HB7140-2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 16T304
Glavna primjena	M
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr

Broj zamjena/oštrica	3
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 200 m/min
Tolerancija	M
Prevlaka	prevučena
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje