

**Garant****TCMT 16T308, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260988 HB7140-2
GTIN	4067263329688
Razred artikla	21G

**Opis**

TCMT 16T308 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 200 m/min

**Tehnički opis**

Broj zamjena/oštrica	3
Tolerancija	M
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VM
Glavna primjena	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 200 m/min
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta	HB7140-2
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 16T308
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje