

Garant**VBMT 110304, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261144 HB7140-2
GTIN	4067263329800
Razred artikla	21G

Opis

VBMT 110304 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 230 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Glavna primjena	M
Vrsta	HB7140-2
Lomač odvojenih čestica	VS
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Prevlaka	prevučena
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT110304
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 230 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje