

**Garant****VBMT 160402, Vrsta: HB7140-2**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261150 HB7140-2
GTIN	4067263329817
Razred artikla	21G

### Opis

VBMT 160402 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 230 m/min

### Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT160402
Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Prevlaka	prevučena
Lomač odvojenih čestica	VS

Kutni radijus	0,2 mm
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 230 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta	HB7140-2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje