

Garant**VC.T 160408, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261374 HB7140-2
GTIN	4067263329916
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 160408 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 230 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HB7140-2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VC.T 160408
Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm

Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 230 m/min
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VS
Prevlaka	prevučena
Tolerancija	M
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje