

Garant**VB.T 160404, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261232 HB7140-2
GTIN	4067263329855
Razred artikla	21G

Opis

VB.T 160404 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Vrsta	HB7140-2
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Broj zamjena/oštrica	2
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr

Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT160404
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VM
Prevlaka	prevučena
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje