

Garant
VB.T 160408, Vrsta: HB7140-2


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261234 HB7140-2
GTIN	4067263329862
Razred artikla	21G

Opis

VB.T 160408 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
 Lomač odvojenih čestica: VM
 Tolerancija: M
 Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Glavna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Tolerancija	M
Kutni radijus	0,8 mm
Prevlaka	prevučena

Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Broj zamjena/oštrica	2
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HB7140-2
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT160408
Dubina reza a _p	0,5 - 2,5 mm
Lomač odvojenih čestica	VM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje