

**Garant****VC.T 160404, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261458 HB7140-2
GTIN	4067263329930
Razred artikla	21G

**Opis**

VC.T 160404 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 200 m/min

**Tehnički opis**

Glavna primjena	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VC.T 160404
Prevlaka	prevučena
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	2
Kutni radijus	0,4 mm

Tolerancija	M
Lomač odvojenih čestica	VM
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Vrsta	HB7140-2
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Fina/gruba obrada	fina obrada
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 200 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje