

Garant**VC.T 110302, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261364 HB7140-2
GTIN	4067263329879
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 110302 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 230 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerancija	M
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 230 m/min
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta	HB7140-2
Lomač odvojenih čestica	VS

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Kutni radijus	0,2 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 110302
Glavna primjena	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje