

Garant**VC.T 160408, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261459 HB7140-2
GTIN	4067263329947
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 160408 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7140-2
Prevlaka	prevučena
Fina/gruba obrada	fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VC.T 160408
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Broj zamjena/oštrica	2
Glavna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Tolerancija	M
Lomač odvojenih čestica	VM
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje