

**Garant**
**VB.T 110304, Vrsta: HB7140-2**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261224 HB7140-2
GTIN	4067263329848
Razred artikla	21G

### Opis

VB.T 110304 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2  
 Lomač odvojenih čestica: VM  
 Tolerancija: M  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 200 m/min

### Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 110304
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 200 m/min
Lomač odvojenih čestica	VM
Kutni radijus	0,4 mm

Vrsta	HB7140-2
Dubina reza a <sub>p</sub>	0,5 - 2,5 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Broj zamjena/oštrica	2
Prevlaka	prevučena
Glavna primjena	M
Tolerancija	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje