

Garant**VC.T 160402, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261370 HB7140-2
GTIN	4067263329893
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 160402 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 230 m/min

Tehnički opis

Prevlaka	prevučena
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta	HB7140-2
Lomač odvojenih čestica	VS
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Tolerancija	M

Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 230 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,2 mm
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 160402
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje