


**Garant****ZDHT 150550FR-F10, HU7705, Tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	211776 ALU
GTIN	4067263330158
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Brušene izmjenjive rezne pločice za optimalan dosjed na glodačoj glavi. Učinkovit supstrat najfinijeg zrna najnovije generacije reznih materijala. Optimizirana priprema reznih rubova za upotrebu kod lako obradivih materijala.

**Napomena:**

Prije upotrebe potrebna je izmjena nosača (za izmjenjive pločice).

Kutni radijus: 5 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,1 - 0,25 mm

**Tehnički opis**

Kutni radijus	5 mm
Posmak $f_z$ po zubu	0,1 - 0,25 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZDHT 150550FR-F10
Vrsta	HU7705
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Prevlaka	bez prevlake
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	2000 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	1800 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	900 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		