


**Garant**
**ZDHT 150530FR-F10, HU7705, Tip: ALU**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	211771 ALU
GTIN	4067263330141
Razred artikla	21A

**Opis**
**Izvedba:**

Brušene izmjenjive rezne pločice za optimalan dosjed na glodačkoj glavi. Učinkovit supstrat najfinijeg zrna najnovije generacije reznih materijala. Optimizirana priprema reznih rubova za upotrebu kod lako obradivih materijala.

Kutni radijus: 3 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,1 - 0,25 mm

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ po zubu	0,1 - 0,25 mm
Kutni radijus	3 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZDHT 150530FR-F10
Vrsta	HU7705
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Prevlaka	bez prevlake
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij, plastični materijali	prikladno	2000 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	1800 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	900 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		