



PU spiralno crijevo od 1/2 cola sa sigurnosnom čeličnom spojnicom eSafe Ø 11×16 mm, korisna dužina crijeva: 6m



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	080241 6
GTIN	7391390097484
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Vrlo lagana, fleksibilna, PU spiralna cijev otporna na trošenje, s dobrom silom uvlačenja. Otporan na temperature od -20 / 60 ° C.

Dio isporuke:

Uključuje **sigurnosnu** čeličnu brzu spojku br. 080285 i čelični nastavak br. 080290.

Tehnički opis

Korisna dužina crijeva	6 m
Materijal	PU spiralno crijevo
maksimalan radni tlak	10 bar
Priključak utičnog nastavka	1/2 col
Unutarnji Ø crijeva	11 mm
Priključak brzostezne spojnice	1/2 col

Vanjski Ø crijeva	16 mm
Boja	plava
maks. tlak pucanja	35 bar
Vrsta proizvoda	Crijevo

Pribor

Spojnicica s vanjskim navojem Priključni vanjski navoj 1/2 col	Garnitura od 5 dijelova 080290 1/2
Sigurnosna spojka Priključni vanjski navoj 1/2 col	080285 1/2