

**„Hold fast“ lončasti magnet, AlNiCo, Ø: 55mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085968 55
GTIN	2050000965333
Razred artikla	08Q

**Opis****Izvedba:**

Za skidanje magnetu s izratka pomoću tlačnog vretena. S 2 navojna provrta M8 za učvršćenje držača.

**Tehnički opis**

Ø	55 mm
Broj pričvrtnih navoja	2
Težina	1 kg
Pričvrtni navoj u magnetskoj glavi	M8 mm
Nazivna sila stezanja	400 N
Visina magnetskog tijela	49,2 mm
Materijal jezgre magnetu	AlNiCo
Vrsta proizvoda	Lončasti magnet

