

**Magnet za podizanje tereta, maks. nosivost (čeona): 2000kg****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085990 2000
GTIN	4045197372970
Razred artikla	08P

**Opis****Izvedba:**

Kompaktna čvrsta izvedba s Neodym permanentnim magnetima. Optimalni učinak čak i kod velikih zračnosti, bez rasipanja magnetskog polja. Certificirana sila otpuštanja (vidi ispitni certifikat).

Potpuno oklopljeni, kompaktni i lagani magnet za podizanje sa sigurnosnim prihvatom. Čvrste konstrukcije, lakohodno uključivanje i isključivanje. Površina prianjanja magnetna s dva uzdužna pola.

**Upotreba:**

Za sigurno rukovanje i transport plosnatih i oblikih materijala, (br. 085990; 085980). Za dijelove od lijevanog željeza ili čelika, ploče, šipke ili cijevi. Primjena u skladištima, ljevaonicama/čeličanicama, skladištenju čelika, području alatničarstva i proizvodnje.

**Tehnički opis**

Dimenzija G	80 mm
Dimenzija B	477 mm
maksimalni nosivi teret okrugli	1000 kg

minimalna debljina stjenke materijala, ravni	15 mm
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli	15 mm
maksimalna duljina, ravna	3500 mm
Dimenzija A	480 mm
maksimalan Ø okrugli	350 mm
Težina	90 kg
Dimenzija F	499 mm
Dimenzija E	112 mm
Dimenzija C	165 mm
maksimalni nosivi teret ravan	2000 kg
Dimenzija D	161 mm
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Vrsta proizvoda	Magnet za podizanje tereta