



## Akumulatorska udarna bušilica ProCORE, tip: GSB1890C



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070106 GSB1890C
GTIN	4059952617343
Razred artikla	03B

### Opis

#### Izvedba:

**Bosch akumulatorska udarna bušilica** za najzahtjevnije radove namijenjene odvijačima, bušilicama i udarnim bušilicama.

- **Electronic Cell Protection (ECP) štiti bateriju od pregrijavanja i dubinskog pražnjenja.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) štiti motor od preopterećenja.**
- **Mehaničko, višestupanjsko isključenje okretnog momenta.**
- **Praktična kopča za remen (ne 070104).**
- **Integrirano LED svjetlo, prikaz punjenja baterije.**
- **Brzostezna glava za svrdlo.**

S **EC motorom bez četkica.**

**KickBackControl** s automatskim isključivanjem u slučaju blokade te jedinstvenom preciznom spojkom. Kompaktna konstrukcija, jako kratka duljina glave (samo 184 mm) za savršeno rukovanje (vel. GSB1890C), stoga optimalno primjenjivo za rad na uskim mjestima. Moguće dodatno opremanje modulom Connectivity. S motornom kočnicom.

Precizna spojka koja se može mijenjati sprječava preveliku brojem okretaja kada se dosegne određeni zatezni moment, čime se smanjuje trošenje kvačila i posljedična buka.

#### Dio isporuke:

Uključujući 2 × ProCORE 18 V / 4,0 Ah litij-ionska akumulatora, punjač i L-BOXX.

#### Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073851 i 073866.

## Tehnički opis

maskimalan mekani okretni moment	36 Nm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Oznaka proizvođača	GSB 18V-90 C
Kapacitet baterije	4 Ah
Broj sadržanih baterija	2
Pakiranje	Sistemski kofer (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
maksimalan broj okretaja 2. brzina	2100 min <sup>-1</sup>
tipična uporaba	Strong
Vrsta baterije	Litij-ionska
maskimalan okretni moment tvrdo	64 Nm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	68 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	13 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Napon baterije	18 V
maksimalan broj udaraca	28500 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Udarni bušaći odvijač

## Pribor

Li-lonski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B18 V

073851 B18