

**Akumulatorska bušilica-odvijač ProCORE, tip: GSR1890C****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	070245 GSR1890C
GTIN	4059952617244
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

- **Kompaktna, snažna aku bušilica-odvijač s hodom udesno/ulijevo.**
- **LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja prikaza stanja baterije.**
- **Višestupanjsko podešavanje okretnog momenta za precizne vijke.**
- **Elektronička regulacija broja okretaja za precizno bušenje i pričvršćivanje vijaka.**
- **Softgrip.**

KickBack-Control s automatskim isključivanjem u slučaju blokade te jedinstvenom preciznom spojkom i kočnicom motora. Bušuća glava od 13 mm za metal s automatskim zaključavanjem. Visok okretni moment.

Mogućnost naknadnog opremanja **Connectivity** modulom.

Dio isporuke:

Uključuje 2x Li-Ionska akumulatora, brzodjelujući punjač, L-BOXX.

Napomena:

Prikladne zamjenske akumulatore, početne setove i punjače pronaći ćete pod br. 073851 i br. 073863– 073867.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment tvrdo	64 Nm
---------------------------------	-------

maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
Težina	1,1 kg
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	68 mm
maskimalan mekani okretni moment	36 Nm
Raspon broja okretaja 1. brzina	0 min ⁻¹
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Prihvat	Bluetooth prihvat
Pakiranje	Sistemski kofer (L-Boxx)
Kapacitet baterije	4 Ah
Broj sadržanih baterija	2
maksimalne vibracije prema EN	<2,5 m/s ²
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Napon baterije	18 V
Oznaka proizvođača	GSR 18V-90 C
Vrsta baterije	Litij-ionska
Raspon broja okretaja 2. brzina	0 - 2100 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	18V
USP2	Motor bez četkica, stezni raspon brzostezne glave 1.5-13, u L-Boxxu