

**Akumulatorska LED svjetiljka, 12 V, tip: GLI12300****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	073203 GLI12300
GTIN	3165140876179
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Radna svjetiljka od 12 V s 10 LED lampica i dva stupnja svjetline. Podesiv kut do 200°, kuke za vješanje, karabiner i integrirani magnet.

Dio isporuke:

Svjetiljka bez baterije i punjača.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073851 – 073866.

Tehnički opis

Napon baterije	12 V
Težina uključujući bateriju	0,3 g
Broj sadržanih baterija	1
Jakost svjetlosti	300 lm
Vrsta baterije	Litij-ionska
Težina bez baterije	0,15 g

Oznaka proizvođača	GLI 12V-300
Trajanje osvjetljenja	3 h
Opskrba energijom	Baterijski pogon
ATEX zona	bez
Rasvjetno tijelo	LED svjetiljka
Atribut imena proizvoda	12 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 12 V
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka