

**Kutna brusilica GWS, tip: 17-125PSB****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077109 17-125PSB
GTIN	4059952576725
Razred artikla	03C

Opis**Izvedba:**

Snažna kutna brusilica kompaktne konstrukcije sa sigurnosnim prekidačem

- **GWS 17-125 PSB Professional** ima novi **PROtection** prekidač za maksimalnu udobnost pri radu i ergonomsku, usku ručicu
- **Predodabir broja okretaja, konstantan broj okretaja, lagano pokretanje i zaštita od preopterećenja**
- **Inteligentni sustav kočenja**

Dio isporuke:

Uključuje zaštitni poklopac siguran od zakretanja, set stezaljki, dodatnu ručicu.

Tehnički opis

Prihvat snaga	1700 W
Težina	2,5 kg
Oznaka proizvođača	GWS 17-125 PSB
maksimalni Ø diska	125 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
maksimalne vibracije prema EN	4,8 m/s ²
Blokada pokretanja	da

Raspon broja okretaja	2800 - 11500 min ⁻¹
Posebnost	Kočnica diskova
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica