

**Akumulatorska kutna brusilica GWS, tip: GWS1810SC****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077120 GWS1810SC
GTIN	4059952647524
Razred artikla	03C

Opis**Izvedba:**

Snažna **18 V akumulatorska kutna brusilica.**

- **30 % više snage i 125 % dulje vrijeme rada zahvaljujući novom EC motoru te novoj akumulatorskoj tehnologiji ProCORE18V.**
- **Povećana sigurnost zahvaljujući inteligentnom kočnom sustavu koji skraćuje vrijeme kočenja do 70 % i sustavu KickBack Control.**
- **Udobnost primjene zahvaljujući izmjeni pločica bez ključa.**

Dio isporuke:

Uključuje 2x ProCORE 18 V bateriju, pribor za montažu, punjač, matica za brzo stezanje, 1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional, zaštitni poklopac i L-BOXX.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatori i punjači pronaći ćete pod br. 073854 i br.073866.

Tehnički opis

Nježni zalet	ne
maksimalna dubina razdvajanja	34 mm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
maksimalne vibracije prema EN	6 m/s ²
Kapacitet baterije	5,5 Ah

Broj sadržanih baterija	2
maksimalni Ø diska	125 mm
Zaštita od preopterećenja	da
Težina	2 kg
Blokada trzaja	da
Blokada pokretanja	da
Opskrba energijom	Baterijski pogon
maksimalan broj okretaja	4500 - 9000 min ⁻¹
Oznaka proizvođača	GWS18V-10SC
Sigurnosni sklop	ne
Vrsta baterije	Litij-ionska
Napon baterije	18 V
Pakiranje	Sistemski kofer (L-Boxx)
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica

Pribor

Li-lonski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B18 V	073854 B18
Uređaj za punjenje akumul. jedinica tip 1880CV	073866 1880CV