

# Yale

Ručna lančana dizalica AL, nosivost: 0,75t



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086012 0,75
GTIN	4025092051194
Razred artikla	08Y

## Opis

### Izvedba:

Robusna konstrukcija od vrlo čvrste **legure aluminija** kompaktne izvedbe i male mase. Lakohodna **deblokada lanca**.

**Iglični ležajevi** za lagani rad. U kućište lijevana vodilica lanca za hod lanca bez smetnji.

### Upotreba:

Primarno za **mobilnu upotrebu**, gdje nisu potrebne velike sile podizanja.

### Napomena:

Kod funkcijskog principa **tlakom opterećene kočnice navoja** stvara se aksijalni radni tlak od samog tereta i stoga je proporcionalan veličini opterećenja. Teret je siguran u svakom položaju, za spuštanje se mora svladati razliku između momenta kočenja i tereta. Svi su Yale višenamjenski uređaji time opremljeni.

Automatska **deblokada lanca** omogućuje **brzo pričvršćivanje** neopterećenog lanca, pri djelovanju tereta zatvara se **tlakom opterećena kočnica navoja** ponovno automatski i teret je siguran.

**Protuklizna spojka** (opcionalno po želji) sprečava pretjerano velike prihvate opterećenja i time povećava životni vijek alata za podizanje.

## Tehnički opis

Materijal kućišta	Legura aluminija
Nosivost t	0,75 t
Normalna podizna visina	1,5 m
Oslobađanje lanca	da
Broj lanaca	1
Nosivost	750 kg
Težina	6,4 kg
Vrsta proizvoda	Polužna dizalice / lančana dizalica