

HOLEX
Brzoizmjenjiva stezna glava, ER-Synchro, BT 40, za veličinu ER čahura: 16

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 338193 16 |
| GTIN | 4067263558965 |
| Razred artikla | 32P |

Opis
Izvedba:

- S minimalnom duljinom prilagodbe (MDP), uz pomoć prigušnog elementa.
- Unutarnji dovod rashladnog sredstva do 50 bara.
- Povećanje vijeka trajanja ureznika / uvaljivača navoja.

Upotreba:

- Na obradnim centrima sa sinkronim vretenom.
- Za izjednačenje razlika uspona ureznika / sinkronog vretena.
- Za izjednačenje tolerancija uspona nareznog svrdla.

Dodatni pribor:

Stezne čahure za ureznike br. art. 309399 i 309447.

Povlačni vijak br. 308760 – 308806.

Napomena:

Ne odmašćivati brzoizmjenjivu steznu glavu.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------|----------|
| Područje reza navoja | M4 – M12 |
| Vanjski Ø D | 34 mm |
| Kompenzacija duljine na tlak | 0,5 mm |
| Kompenzacija duljine na vlak | 0,5 mm |
| Unutarnji Ø d ₁ | 28 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 85 mm |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Prihvat | BT 40 |
| Norma prihvata | ISO 7388-1 |
| Unutaranje hlađenje | da, s maks. 50 bara |
| Oblik | AD |
| Vrsta proizvoda | Brzoizmjenjiva stezna glava |