

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 2000mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 940803 2000 |
| GTIN | 4067263559900 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 20×20G. Odgovarajuće ladice: 16×16G (molimo, zasebno naručiti)
Prihvata polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

| | |
|--|---------------|
| Težina | 49 kg |
| Korisna visina | 1845 mm |
| Građ. vrsta ormara | Osnovni ormar |
| Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | da |

| | |
|------------------------------------|---|
| Dubina | 500 mm |
| Pozicioniranje drške | u sredini |
| ComfortClose | ne |
| Dubina u G | 20 |
| Širina u G | 20 |
| širina | 500 mm |
| Visina | 2000 mm |
| Fronte za ormar | s krilnim vratima od punog lima |
| Debljina materijala | 0,9 mm |
| Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1000 |
| Kut otvaranja vrata | 250 stupanj |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta proizvoda | Ormar s policama |