

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 2000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940801 2000
GTIN	4067263559092
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 20×20G. Odgovarajuće ladice: 16×16G (molimo, zasebno naručiti)
Prihvati polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutrašnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Fronte za ormar	s krilnim vratima s prozorčićem
Dubina	500 mm
Težina	49 kg
Dubina u G	20

Korisna visina	1845 mm
Širina u G	20
ComfortClose	ne
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
širina	500 mm
Pozicioniranje drške	u sredini
Visina	2000 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama