

**Akumulatorska LED svjetiljka 0-verzija bez baterije, 18 V, tip: M18HOAL****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	073211 M18HOAL
GTIN	4058546340513
Razred artikla	07A

Opis**Izvedba:**

Robusne svjetiljke Li-Ionskog akumulatora s velikom snagom rasvjete.

- **LED reflektor s tehnologijom TrueView™ i glavom reflektora koja se okreće 120°.**
- **Hibridni izvor napajanja: napaja se pomoću baterije od 18 V ili putem kabla.**

Odgovara:

Milwaukee 18 V baterije (br. 073816 MB18 i 073827 MB18).

Dio isporuke:

Akumulatorska svjetiljka bez akumulatora i punjača.

Tehnički opis

Opskrba energijom	Mrežni pogon
Broj sadržanih baterija	0
Rasvjetno tijelo	LED modul
Napon baterije	18 V
Jakost svjetlosti stupanj 2	2000 lm

Jakost svjetlosti	4000 lm
Oznaka proizvođača	M18 HOAL
Vrsta baterije	Litij-ionska
Jakost svjetlosti stupanj 3	1200 lm
Atribut imena proizvoda	18 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka