



Glodača glava za velike posmake 7792VX, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 52/3mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 221908 52/3 |
| GTIN | 4059782505391 |
| Razred artikla | 28R |

Opis

Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Ø D ₃ | 31 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 1205 |
| maksimalna dubina reza ap maks | 2,5 mm |
| Veličina izmjenjive rezne pločice | 12 |
| Vijak za izmjenjivu pločicu | 229919 (T15; 3,1Nm) |
| Ukupna duljina L _{ukupno} | 40 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Ø prihvatne rupe | 22 mm |
| Ø reza D_c | 52 mm |
| Broj oštrica Z | 3 |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Interpolacija Ø D_{min} | 83 mm |
| Interpolacija Ø D_{maks} | 102 mm |
| Max duljina uranjanja L za α_{maks} | 30,3 mm |
| Kut uranjanja α_{maks} | 0,57 stupanj |
| Kut rezne oštrice k | 12 stupanj |
| Fz Helix | 0,7 |
| Izvedba drške | s provrtom |
| Primjena glodala | Uranjanje |
| Primjena glodala | Cirkularno glodalo |
| Primjena glodala | Plungen |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |

Pribor

| | |
|--------------|--------|
| Stezni vijak | 229919 |
|--------------|--------|