



Akumulatorska LED svjetiljka 0-verzija bez baterije, 12 V, tip: M12UCL



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	073210 M12UCL
GTIN	4058546361501
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Robusne svjetiljke Li-Ionskog akumulatora s velikom snagom rasvjete. LED radna i montažna svjetiljka.

- **S okretnim zglobovima, podešivo 300° horizontalno i 180° vertikalno.**
- **Magnetsko postolje i veliki magnetski pretinac za odlaganje.**

Odgovara:

Milwaukee akumulatori MB12 od 12 V.

Dio isporuke:

Akumulatorska svjetiljka bez akumulatora i punjača.

Tehnički opis

Jakost svjetlosti	1200 lm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Jakost svjetlosti stupanj 2	800 lm
Oznaka proizvođača	M12 UCL
Broj sadržanih baterija	0
Napon baterije	12 V
Vrsta baterije	Litij-ionska

Rasvjetno tijelo	LED modul
Jakost svjetlosti stupanj 3	600 lm
Atribut imena proizvoda	12 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka