



Glodača glava za velike posmake 7792VX, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 100/9mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221908 100/9
GTIN	4059782503779
Razred artikla	28R

Opis

Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 1205
Vijak za izmjenjivu pločicu	229919 (T15; 3,1Nm)
Ø prihvatne rupe	32 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
Ø D_3	79 mm
maksimalna dubina reza ap maks	2,5 mm

Veličina izmjenjive rezne pločice	12
Ø reza D_c	100 mm
Broj oštrica Z	9
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D_{min}	179 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	198 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	78,3 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,22 stupanj
Kut rezne oštrice k	12 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229919
--------------	--------