

HEDI

Motalica za kabele od pune plastike za F, B, PL i CZ, Tip: 50V



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081119 50V
GTIN	4003644024841
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

HEDI® označava kvalitetu motalica za kabele „Made in Germany“ i dugi vijek trajanja. Tijelo motalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve motalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje.

Povoljna HEDI® plastična motalica za kabele s promjerom bubnja od 250 mm.

- **Nagib od 3 stupnjeva za veći razmak od tla i udobno nošenje.**
- **Moguća je jednostavna montaža na zid.**

S utičnicama za **Francusku, Belgiju, Poljsku i Češku.**

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing < 12$ mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Tehnički opis

Materijal kabela	PVC
Struktura kabela	3G1,5
IP-klasa zaštite	IP 20

Razred kabla	H05VV-F
Materijal za kućišta	Plastika
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Boja kabla	crvena
Broj utičnica	4
Nazivni napon	250 V
Duljina kabela	50 m
Nazivna snaga, odrolano	3500 (16 A) W
Dostupan sustav za dijagnostiku	ne
Vrsta proizvoda	Motalica za kabele