

HEDI

Kolut za namatanje kabela od pune plastike, Tip: 50V



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081118 50V
GTIN	4003644024834
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

HEDI® označava kvalitetu motalica za kabele „Made in Germany“ i dugi vijek trajanja. Tijelo motalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve motalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje.

Povoljna HEDI® plastična motalica za kabele s promjerom bubnja od 250 mm.

- **Nagib od 3 stupnjeva za veći razmak od tla i udobno nošenje.**
- **Moguća je jednostavna montaža na zid.**

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing < 12$ mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Tehnički opis

Boja kabela	crvena
Razred kabela	H05VV-F
Broj utičnica	4

Struktura kabla	3G1,5
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Materijal za kućišta	Plastika
IP-klasa zaštite	IP 20
Nazivna snaga, odrolano	3500 (16 A) W
Dostupan sustav za dijagnostiku	ne
Duljina kabla	50 m
Materijal kabla	PVC
Nazivni napon	250 V
Vrsta proizvoda	Motalica za kabele